


# kit arresto meccanico KSM-10

Codice prodotto: 175835

FESTO

Per attuatore oscillante DSM-..., a regolazione continua, con regolazione di precisione a finecorsa



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 200 deg
Angolo di oscillazione	200 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-5 deg
Costruzione	Leva di arresto
Rilevamento posizione	Senza
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	100 g
Materiale copertura	PA rinforzato
Materiale battute	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata