

flangia oscillante SNCB-63-R3

Codice prodotto: 176947

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Basato sulla norma	ISO 15552
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	371 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso Con rivestimento protettivo
Materiale perno	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato