

linea di connessione KEA-1-25P-X

Codice prodotto: 177415

FESTO

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 99 m.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Connessione elettrica	Connettore femmina Sub-D a 25 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Diametro cavo	12 mm
Composizione cavo	25x0,34
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame dorato
Posizione di montaggio	Qualsiasi