


distributore multipolare MPV-E/A12-M8

Codice prodotto: 177670

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante Con guida profilata A scelta:
Peso	120 g
Tecnica di connessione elettrica I/O	M8 3 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile per posto scheda	1 A
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA6 rinforzato
Materiale connettore femmina	Ottone