

# connettore CQ-15H-12

Codice prodotto: 177701

FESTO

Per portate elevate



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Diametro nominale  | 9,15 mm   |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi   |
| Dimensioni contenitore                                   | 1   |
| Costruzione  | Principio Push-Pull   |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 7 bar   |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura      | -0,95 ... 15 bar  |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-Zona III  |
| Sicurezza alimentare                                     | vedere le informazioni avanzate sul materiale   |
| Temperatura ambiente                                     | -25 ... 70 °C   |
| Peso   | 12 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | Bussola a innesto CQ-15   |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo rigido o flessibile con diametro esterno 12 mm                               |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS   |
| Materiale del corpo                                      | POM   |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM   |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile fortemente legato  |