


# distributore CQD-12/15/18/22

Codice prodotto: 177717

FESTO

Con quattro tappi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	18,6 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 7 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 15 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del fluido	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Coppia di serraggio nominale	2,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Numero uscite	4
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/2
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	POM