

Tubo in plastica PQ-PA-12X1,5X3000

Codice prodotto: 177728

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Diametro interno	9 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.051 kg/m
Colore	Nero
Materiale tubo	PA