

tubo PQ-AL-22X1X3000

Codice prodotto: 177735

FESTO

Per aria compressa, vuoto e liquidi.
Lunghezza di fornitura 3 m.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	22 mm
Diametro interno	20 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 75 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,178 kg/m
Colore	Argento
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Lega di alluminio per lavorazione plastica