

Essiccatore ad adsorbimento LDF-H4-G1/2

Codice prodotto: 178525

FESTO

per aria compressa secca e pulita.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore ad adsorbimento autorigenerante a freddo
Pressione di alimentazione 1	4 ... 10,5 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Punto di rugiada	-40 °C
Classe di resistenza alla corrosione KBK	1
Temperatura di magazzino	-20 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	2.2.1 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Certificazione	Germanischer Lloyd
Peso	24.700 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso