

# Unità di valvole

## VIMP-04-D-1

Codice prodotto: 18084

FESTO

con collegamento multipolare, grandezza 1.

A seconda della configurazione, le illustrazioni, i dati tecnici riportati sui fogli dati e i relativi accessori potrebbero non corrispondere esattamente a questo prodotto.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Esempio di rappresentazione

## Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile 5/2, bistabile 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	1.200 ... 2.600 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Azionamento elettrico	Multipol
Max. numero dei posti valvola	14
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Funzione di scarico	strozzabile
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	04
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interna
Composizione unità di valvole	modulare e ampliabile
Indicatore posizione di commutazione	LED
Pressione di pilotaggio	2 ... 10 bar
Idoneità per il vuoto	sì
Tensione di esercizio nominale CA	110 V
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C