

# Connettore multipolare IMP1-SD-72

Codice prodotto: 18319

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	18 ... 27 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	$\leq 300$ V
Intervallo tensione di esercizio CC	$\leq 250$ V
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	401 g
Sezione attacco	1,5 mm <sup>2</sup>
Connessione elettrica	Connettore femmina a 72 poli
Raccordo per cavi	Pg29
Tipo fissaggio	con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Plastica Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentato