


Connettore multipolare IMP1-SD-72-0,75

Codice prodotto: 18323

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	18 ... 27 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	≤ 300 V
Intervallo tensione di esercizio CC	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	10 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	417 g
Sezione attacco	0,75 mm ²
Connessione elettrica	a 72 poli Connettore femmina
Raccordo per cavi	Pg29
Tipo fissaggio	con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Plastica Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentato