


Ventosa VAS-15-1/8-NBR-CT

Codice prodotto: 183509

FESTO

con anello di tenuta OL.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	15 mm
Diametro efficace di aspirazione	12 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	7,9 N
Filettatura di fissaggio	G1/8
Fissaggio ventosa	G 1/8
Attacco per il vuoto	G1/8
Durezza Shore	73
Informazioni sui materiali, perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, ventosa	NBR