

Cilindro compatto ADVU-5"- -P-A

Codice prodotto: 183630

FESTO

per rilevamento senza contatto. Stelo con filetto femmina.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 16 "
Diametro pistone	5"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto femmina
Pressione di esercizio	7,3 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Forza teorica a 6 bar, in trazione	6.881 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	7.363 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	1.317 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	63 g
Peso a corsa 0 mm	3.426 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	59 g
Attacco pneumatico	NPT1/4-18
Pressione di esercizio [psi]	7,3 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica