

Manometro MA-23-10-N1/8

Codice prodotto: 183904

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grandezza nominale manometro	23
Posizione di collegamento	Lato posteriore centrale
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 10 bar
Intervallo di visualizzazione [psi]	0 ... 145 psi
Scala	Doppia scala bar (esterno) psi (interno)
Fluido di esercizio	Sostanze gassose senza G4 senza G6
Temperatura ambiente	-40 ... 65 °C
Peso	16 g
Attacco pneumatico	NPT1/8-27
Informazioni sul materiale dei perni filettati	Ottone
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	ABS
Informazioni sul materiale della finestrella	PC