

Giunto KSE-19-24-D06-D11

Codice prodotto: 184264

FESTO

per DGE



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	6 mm
Diametro alloggiamento 2	11 mm
Dimensioni	19
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	8.000 1/min
Momento d'inerzia di massa	0,47 kgmm ²
Momento torcente trasmissibile	1,5 Nm
Peso	12 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS