

Manometro MA-40-0,6-G1/4-MPA

Codice prodotto: 184285
Prodotto in esaurimento

[Con display in Mpa.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [MPa]	0 ... 0,6 MPa
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	40
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio	0 ... 0,6 MPa
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	2,5
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/4
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Informazioni sui materiali, corpo	ABS
Informazioni sui materiali, finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	70 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza ossigeno Senza acetilene