

pistola di soffiaggio a basso consumo LSP-1/4-C

Codice prodotto: 184318

FESTO

In plastica.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione di scarico	Soffiatura dosabile
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata nominale normale	120 l/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Livello di rumorosità	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	125 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/4
Materiale del corpo	PA6 rinforzato