

piastra di separazione CPV18-DZPR


Codice prodotto: 184543

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Per separare due zone di pressione nelle unità di valvole CPV. Da utilizzare una sola volta per blocco e solo tra le valvole.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	25 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS