

Azionatore manuale HAB-1/8

Codice prodotto: 184585

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4.1 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzione valvola	Componente scarico
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata nominale standard, scarico	165 l/min
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia di serraggio max.	8 Nm
Tipo di montaggio	Avvitamento
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato