


# connettore femmina NTSD-GD-9

Codice prodotto: 18493

FESTO

Per unità di valvole.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	25 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina diritto Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	16 A
Raccordo per cavi	Pg9
Diametro ammissibile del cavo	6 ... 8 mm
Sezione attacco	1,5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PBT
Materiale contatti a innesto	Legha di rame Ottone