


connettore femmina FBSD-GD-9

Codice prodotto: 18495

FESTO

Per attacco Fielbus su unità di valvole e di installazione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	29 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina dritto / Morsetto a vite Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 M12x1
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Raccordo per cavi	Pg9
Diametro ammissibile del cavo	8 ... 9,5 mm
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	PA rinforzato
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale contatti a innesto	Bronzo Bronzo bianco rivestito