


adattatore a T FB-TA

Codice prodotto: 18498

FESTO

Per attacco Fielbus su unità di valvole e di installazione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 10 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 30 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Peso	37 g
Connessione elettrica	Connettore maschio / femmina M12x1 / M12x1 5 poli / 5 poli
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	5 mm
Fissaggio	Con ghiera
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone nichelato e zincato