

# Cilindro rotondo CRDG-1"- -P-A

Codice prodotto: 185391


FESTO

resistente alla corrosione  
con pistone magnetico, con paracolpi ottenuti mediante anelli elastici a finecorsa.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,4 ... 20 "
Diametro pistone	1 "
Basata sulla norma	ISO 6432
Ammortizzazione	anelli/piastre di ammortizzazione elastici bilaterali (P)
Conforme alla norma	ISO 6432
Pressione di esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, ritorno	247 N
Forza teorica a 6 bar, avanzamento	295 N
Attacco pneumatico	NPT1/8-27
Informazioni sul materiale della piastra copertura	Acciaio ad alta lega inossidabile
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Acciaio ad alta lega inossidabile
Informazioni sul materiale dell'asta	Acciaio ad alta lega inossidabile