

Cilindro rotondo CRDG-2"- -P-A

Codice prodotto: 185394


FESTO

resistente alla corrosione
con pistone magnetico, con paracolpi ottenuti mediante anelli elastici a finecorsa.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,4 ... 20 "
Diametro pistone	2"
Ammortizzazione	anelli/piastre di ammortizzazione elastici bilaterali (P)
Pressione di esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, ritorno	990 N
Forza teorica a 6 bar, avanzamento	1.178 N
Attacco pneumatico	NPT1/4-18
Informazioni sul materiale della piastra copertura	Acciaio ad alta lega inossidabile
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Acciaio ad alta lega inossidabile
Informazioni sul materiale dell'asta	Acciaio ad alta lega inossidabile