


# connettore femmina SEA-M12-4WD-PG7

Codice prodotto: 185498

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	30 g
Connessione elettrica	Forma A M12x1 4 poli Connettore femmina angolare / Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 250$ V
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Raccordo per cavi	Pg7
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 6 mm
Sezione attacco	0,75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Colore corpo contenitore	Nero
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Pressofusione di zinco Nichelato
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone Bronzo bianco rivestito