


## Blocco batteria VIGM-03-4,0

Codice prodotto: 18652  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità di valvole](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	36 mm
Numero max. posti valvola	2
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Intervallo tensione d'esercizio CC	24 V
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Peso	300 g
Fissaggio sottobase	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso