


# Connettore multipolare IMP2-SD-26-V

Codice prodotto: 18664

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	13,5 ... 15 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	7,5 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	96 g
Connessione elettrica	Connettore femmina a 26 poli
Raccordo per cavi	Pg16
Codifica connettori	N - per valvole
Tipo fissaggio	con ghiera
Informazioni sui materiali, guarnizioni	CR Resistente a luce e olio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di rame nichelato
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame dorato