

Connettore multipolare IMP2-SD-26-EA

Codice prodotto: 18665

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	13,5 ... 15 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	7,5 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	97 g
Connessione elettrica	Connettore femmina a 26 poli
Raccordo per cavi	Pg16
Codifica connettori	Y - per ingressi / uscite
Tipo fissaggio	con ghiera
Informazioni sui materiali, guarnizioni	CR Resistente a luce e olio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Legha di rame nichelato
Informazioni sui materiali, contatti	Legha di rame dorato