


Linea di connessione KMP2-03-E-X-26

Codice prodotto: 18683

FESTO

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 99 m.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Exemplary representation

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	≤ 250 V
Intervallo tensione di esercizio CC	≤ 300 V
Carico di corrente ammissibile	7,5 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Connessione elettrica	Connettore femmina a 26 poli
Composizione cavo	26 x 0,75 mm ²
Diametro cavo	15 mm
Tipo fissaggio	con ghiera
Codice colore, isolamento del filo	filii neri con numerazione progressiva bianca da 1 a 26
Informazioni sui materiali, guarnizioni	CR Resistente a luce e olio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di rame nichelato
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame dorato