

linea di connessione KM12-M12-GSGD-2,5

Codice prodotto: 18684

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 75 V
Carico di corrente ammissibile	3,8 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Connessione elettrica	Connettore maschio dritto/femmina dritta M12x1 / M12x1 4 poli/4 poli
Composizione cavo	4x0,25
Lunghezza cavo	2,5 m
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR