


# cavo DUO KM12-DUO-M8-WDWD

Codice prodotto: 18687

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 60$ V
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 75$ V
Carico di corrente ammissibile	2,8 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Connessione elettrica	Connettori maschio dritti/femmina angolari M12x1 / M8x1 3 poli/3 poli
Composizione cavo	3x0,25
Lunghezza cavo	0,6 m
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR