


# cavo DUO KM12-DUO-M8-GDWD

Codice prodotto: 18688

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 60$ V
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 75$ V
Carico di corrente ammissibile	2,8 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso	61 g
Connessione elettrica	Connettore maschio diritto/femmina diritta M12x1 / M8 4 poli / 3 poli
Composizione cavo	2x(3x0,25)
Diametro cavo	4,5 mm
Lunghezza cavo	0,6 m
Fissaggio	Con foro passante Con connettore filettato Con ghiera
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, corpo	PUR
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato