


connettore maschio SEA-GS-M8

Codice prodotto: 18696

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con bussola filettata
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	9 g
Connessione elettrica	3 poli M8x1 Connettore maschio diritto / connessione a saldare
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Raccordo per cavi	Pg7
Diametro ammissibile del cavo	3,5 ... 5 mm
Sezione attacco	0,25 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	Ottone nichelato
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato