


Piastra di adattamento VIGP-03-7,0-4,0-LR

Codice prodotto: 18748
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità di valvole](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	36 mm
Pressione d'esercizio	5 ... 10 bar
Intervallo tensione d'esercizio CC	24 V
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Peso	570 g
Fissaggio sottobase	Con filetto femmina
Fissaggio valvola	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Attacco pneumatico 5	G1/2