


Raccordo filettato per tubo protettivo MKGV-23-M32

Codice prodotto: 1877304

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Fissaggio	Con filetto maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, raccordo filettato	PA