


connettore maschio SEA-GS-11-DUO

Codice prodotto: 18779

FESTO

Per unità di valvole.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Fissaggio	Con bussola filettata
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	24 g
Connessione elettrica	4 poli Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 M12x1 Connettore maschio diritto / Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Raccordo per cavi	Pg11
Diametro ammissibile del cavo	2 x 3 mm oppure 2 x 5 mm
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PBT
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	PBT
Materiale contatti a innesto	Ottone Bronzo bianco rivestito