


Perno adattatore SIE-GA

Codice prodotto: 18780

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	qualsiasi
Basata sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Intervallo tensione di esercizio CA	250 V
Intervallo tensione di esercizio CC	250 V
Tensione nominale di tenuta a impulso	2,5 kV
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Grado di imbrattamento	3
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Coppia di serraggio max. bloccaggio	0,6 Nm
Peso	23,5 g
Connessione elettrica	a 4 poli Forma A M12x1 Connettore diritto
Tipo fissaggio	con ghiera
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone nichelato e dorato