


Controllore assi SPC200/P06

Codice prodotto: 187814

FESTO

per 1 o 2 assi pneumatici, con connessione Interbus



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Composizione dispositivo	Unità base per 4 moduli Tensione di alimentazione Interfaccia seriale Piastra cieca Connessione Interbus
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Resistenza continua agli urti in conformità a DIN/IEC 68 parte 2-82	collaudato per grado di severità 2
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 % senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 a norme IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6	collaudato per grado di severità 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C