

# Blocco batteria VIGI-04-D-1-NPT

Codice prodotto: 18838

FESTO

per unità di valvole

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	149 mm
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fissaggio sottobase	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12/14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 2	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 3	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 4	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 5	NPT1/2-14
Informazioni sui materiali, sottobase	Alluminio pressofuso