


dispositivo a ruota libera FLSM-8-L

Codice prodotto: 188525

FESTO

Per attuatore oscillante DSM.

Questi attuatori possono essere forniti, su richiesta, con certificazione ATEX. Le indicazioni sul foglio dati relative all' "identificazione ATEX", alla "temperatura ambiente ATEX" e al "marchio CE" si riferiscono solo ad attuatori omologati.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8
Direzione di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Peso	125 g
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale bussola	Acciaio
Materiale albero	Acciaio