


# Piastra terminale IEPR-04-D-2

Codice prodotto: 18878

FESTO

per unità di valvole



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fissaggio sottobase	con filettatura interna
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 3	G3/4
Attacco pneumatico 5	G3/4