


blocco batteria VIGK-04-D-3

Codice prodotto: 18888

FESTO

Per unità di valvole



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	ISO 5599-2
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1
Attacco pneumatico 4	G1/2
Attacco pneumatico 5	G1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso