

# unità di aspirazione ESG-4X10

Codice prodotto: 189182

FESTO



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Dimensioni ventosa	4x10 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa Con compensatore della corsa, lungo
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 4
Forma della ventosa	Ovale, piatta
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Attacco per il vuoto	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR