

unità di aspirazione ESG-6X20

Codice prodotto: 189185

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Dimensioni ventosa	6x20 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa Con compensatore della corsa, lungo
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 4
Forma della ventosa	Ovale, piatta
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Attacco per il vuoto	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR