


supporto ventosa ESH-HB-3-QS

Codice prodotto: 189207

FESTO

Senza compensazione della corsa, attacco laterale per il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	0,519 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 3
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	29 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Fissaggio ventosa	M4
Attacco per il vuoto	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato