


supporto ventosa ESH-HC-5-G

Codice prodotto: 189221

FESTO

Con compensazione della corsa, attacco per il vuoto in alto, fissaggio con due dadi esagonali.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Compensazione corsa, supporto ventosa | 10 mm |
| Volume | 3,327 cm ³ |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Costruzione | Attacco per il vuoto sul lato superiore Con compensatore della corsa |
| Abbinamento con supporto ventosa | Misura 5 |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 112 g |
| Fissaggio | Con controdado |
| Fissaggio ventosa | M10 |
| Attacco per il vuoto | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale supporto | Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato |