


supporto ventosa ESH-HCL-5-G

Codice prodotto: 189231

FESTO

Con compensazione della corsa, attacco per il vuoto in alto, fissaggio con due dadi esagonali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	30 mm
Volume	6,06 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore Con compensatore della corsa
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 5
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	169 g
Fissaggio	Con controdamo
Fissaggio ventosa	M10
Attacco per il vuoto	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato