

supporto ventosa ESH-HD-4-QS

Codice prodotto: 189239

FESTO

Con compensazione della corsa, attacco per il vuoto sul lato, fissaggio con due dadi esagonali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	6 mm
Volume	0,678 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 4
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	45 g
Fissaggio	Con controdado
Fissaggio ventosa	M6
Attacco per il vuoto	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato