


# supporto ventosa ESH-HDL-4-QS

Codice prodotto: 189249

FESTO

Con compensazione della corsa, attacco laterale per il vuoto, fissaggio con due dadi esagonali.



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Compensazione corsa, supporto ventosa    | 20 mm   |
| Volume                                   | 0,37 cm <sup>3</sup>  |
| Posizione di montaggio                   | Verticale   |
| Costruzione                              | Attacco per il vuoto sul lato<br>Con compensatore della corsa                         |
| Abbinamento con supporto ventosa         | Misura 4  |
| Fluido d'esercizio                       | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso  |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura ambiente                     | 0 ... 60 °C   |
| Peso                                     | 65 g  |
| Fissaggio                                | Con controdamo  |
| Fissaggio ventosa                        | M6  |
| Attacco per il vuoto                     | QS-6  |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS   |
| Materiale guarnizioni                    | NBR<br>Acciaio  |
| Materiale supporto                       | Alluminio<br>Ottone nichelato<br>POM<br>Acciaio temprato<br>Acciaio fortemente legato |